

異音解消や部品の動きをスムーズにします。
一般的に、グリース（リチウム）に比べ、
耐水、耐熱が1.5倍ほど優れています。

LM-1601 (一般産業用) テックループスプレー



LM-1601
テックループ

- ・420ml
- ・スプレー缶
- ・12本
- ・2way Cap
- ・淡黄色



- 耐水性 + 耐熱の良い
ウレアグリース 採用
- 使いやすい 2WAY CAP
ノズルを立てれば
ポイントスプレー
ノズルをしまって
ワイドスプレー
- きしみ音防止や
部品の動きを良くする
**ハイパー
マルチグリース**

【使用例】

自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、ジャッキ、バイク、自転車のチェーン、椅子、可動部、農機具、電動工具等のグリースアップ。

ホービー、釣具、工業用、DIY。

釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA 機器・

オーディオデッキのインジェクトダンパ

プラスチック・ゴム製パーツ

(ブッシュ、プラスチックギヤなど)

家庭用 (ドアヒンジ、門扉、シャッター、換気扇、戸車、家具の引き出しレール、回転椅子など)

【使用方法】

パーツ、チェーンクリーナー等で古いオイルやグリースを洗浄。

テックループスプレー後 1.2分浸透させながら全体スプレーすると効果的。

大東潤滑株式会社 

本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12-8
TEL 03-3669-4511 FAX 03-3669-4516
東京営業所
大阪営業所 〒547-0056 大阪府大東市新田中町 5-11
TEL 072-806-7661 FAX 072-806-7662

URL <http://www.liqui-moly.co.jp>

取扱店